

BMI®**Ruletă Vario precizie 1, Lungimea benzii: 5m****Date comandă**

Numărul de comandă	462090 5
GTIN	4007368112242
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Ruletă deosebit de ușoară și de simplu de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.** Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură **alunecarea lină** și funcționarea deosebit de ușoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. **Corecția antireflexie suplimentară** asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Descriere tehnică

Lățime carcasă	26 mm
Lungimea benzii	5 m
Lungime carcasă	75 mm
Lățimea benzii	16 mm
Înălțime carcasă	70 mm
Standard	EG I
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5