



Ruletă Vario precizie 1, Lungimea benzii: 8m



Date comandă

Numărul de comandă	462090 8
GTIN	4007368112259
Clasa articolului	46M

Descriere

Execuție:

Ruletă deosebit de ușoară și de simplu de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.** Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură **alunecarea lină** și funcționarea deosebit de ușoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. **Corecția antireflexie suplimentară** asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Descriere tehnică

Lungimea benzii	8 m
Lățimea benzii	19 mm
Înălțime carcasă	75 mm
Lungime carcasă	76 mm
Lățime carcasă	32 mm
Standard	EG I
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 10 m

026240 10