



Portbac mobil oscilant, Pentru tip: 160



Date comandă

Numărul de comandă	361337 160
GTIN	4250364402972
Clasa articolului	34A

Descriere

Aplicație:

Portbacul mobil oscilant este folosit pentru alinierea suprafețelor de prindere neperalele și este folosit pentru strângerea pieselor neuniforme.

Adaptat pentru :

Titan 2 Cod 361302.

Notă:

Elemente de fixare cu pană + accesorii Cod 361341 – 361352, elemente de prindere Cod 361238 – 361250.

Recomandat pentru codul de culoare: LCV125G

Descriere tehnică

Pentru tip	160
Lățimea bacurilor b	132 mm
c	30 mm
Înălțimea bacului h	25 mm
Lungimea bacului l	250 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Titan 2
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G

Tip produs

Bac de menhină