

HOLEX**Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră, Carbură, Tip: F0618****Date comandă**

Numărul de comandă	540740 F0618
GTIN	4045197804860
Clasa articolului	52D

Descriere**Execuție:**

Geometria inovatoare a dinților permite **o rată foarte înaltă de așchiere**, concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Datorită formării excelente a așchiilor (fără așchii ascuțite) se atinge o calitate înaltă a suprafeței. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Optimizate pentru prelucrarea **oțelului și a oțelului turnat**.

Descriere tehnică

Forma	F0618
Descrierea formei	Arc rotund
Grad de finețe a danturii	grosier
Ø cozii	6 mm
Simbol pentru dantură	Z oțel
Ø cap	6 mm

Lungimea totală	50 mm
Lungimea capului	18 mm
Serie	Dantură Z din oțel
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	recomandat		