


Garant**Setting Bench SB 1, Tip: 600****Date comandă**

Numărul de comandă	439900 600
GTIN	4062406206017
Clasa articolului	41R

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv de reglare orizontal, simplu și confortabil de operat, cu ecran tactil, utilizabil în atelier pentru reglajul prealabil al instrumentelor de măsurare interioară și exterioară. Aparatul are o execuție de calitate și dispune o bază de granit masivă precum și de ghidaje de mare precizie. Sistemul de comandă de mare precizie al motorului controlează valorile presetate chiar și când se aplică în timp real forțe de măsurare diferite. Software poliglot. Interfețe USB pentru imprimantă și pentru scanner.

Funcționare:

- **Dimensiunile interne și externe pot fi introduse în milimetri sau în inch.**
- **Calculator integrat de toleranțe cu selectare rapidă a valorilor minimă, maximă și medie.**
- **Memorarea favoritelor pentru setările repetate ale mijloacelor de măsură.**
- **Istoricul (jurnalul) este înregistrat și poate fi apelat oricând.**

Livrare:

Inclusiv alimentator, husă de protecție împotriva prafului, calibrare din fabrică, manual de operare, suporturi pentru transport.

Accesorii opționale:

Adaptor Cod 439910; 439912; 439915; 439916, imprimantă Cod 085505, scanner 2D cod de bare Cod 439930 Ref. 1950GHD, prelungitor Cod 081163; 081179.

Notă:

Valoare limită a abaterii la măsurare (MPE) conform VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 fila 17.2. Condiții de mediu permise 20 °C ±3 K, măsurate cu etaloane calibrate sau cu instrumente de măsurare cu etalon, cu folosirea compensării integrate a temperaturii.

Descriere tehnică

Greutate	140 kg
Tensiune de rețea	100 - 240 V
Interfață	Port USB
Înălțime	596 mm
Tensiunea de ieșire	24V, 5A
Adâncime placă de bază	320 mm
Precizie de repoziționare (2 σ)	1 μ m
Lungime placă de bază	1140 mm
Domeniu de măsurare exterioară	40,1 - 655 mm
Domeniu de măsurare interioară	1 - 615 mm
Frecvență de rețea	50 - 60 Hz
Precizia	1,5 + L(mm)/300 μ m
Citire comutabilă	mm / inch
Putere absorbită	150 W
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Citire	0,001 mm
Alimentare cu energie electrică	100 – 240 V
Dimensiune afișaj	10 inch
Tip afișaj	Ecran tactil TFT
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Dispozitiv de reglare

Accesorii

Prelungitor cu protecție la supratensiune Număr de prize	081163
Adaptor pentru suprafață internă de sprijin 1 buc. Tip INSIDE	439912 INSIDE

Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte 1 buc. Tip 90-300	439914 90-300
Imprimantă LabelWriter pentru etichete Tip LW450	085505 LW450
Adaptor pentru suprafață externă de sprijin 1 buc. Tip OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte 1 buc. Tip 35-90	439914 35-90
Scanner portabil 2D Tip 1950GHD	439930 1950GHD
Set adaptoare pentru instrument universal de măsurare Tip UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL