

**Garant****Setting Bench SB 1, Tip: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	439900 1000
GTIN	4062406206024
Clasa articolului	41R

**Descriere****Execuție:**

Dispozitiv de reglare orizontal, simplu și confortabil de operat, cu ecran tactil, utilizabil în atelier pentru reglajul prealabil al instrumentelor de măsurare interioară și exterioară. Aparatul are o execuție de calitate și dispune o bază de granit masivă precum și de ghidaje de mare precizie. Sistemul de comandă de mare precizie al motorului controlează valorile presetate chiar și când se aplică în timp real forțe de măsurare diferite. Software poliglot. Interfețe USB pentru imprimantă și pentru scanner.

**Funcționare:**

- **Dimensiunile interne și externe pot fi introduse în milimetri sau în inch.**
- **Calculator integrat de toleranțe cu selectare rapidă a valorilor minimă, maximă și medie.**
- **Memorarea favoritelor pentru setările repetate ale mijloacelor de măsură.**
- **Istoricul (jurnalul) este înregistrat și poate fi apelat oricând.**

**Livrare:**

Inclusiv alimentator, husă de protecție împotriva prafului, calibrare din fabrică, manual de operare, suporturi pentru transport.

**Accesorii opționale:**

Adaptor Cod 439910; 439912; 439915; 439916, imprimantă Cod 085505, scanner 2D cod de bare Cod 439930 Ref. 1950GHD, prelungitor Cod 081163; 081179.

**Notă:**

Valoare limită a abaterii la măsurare (MPE) conform VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 fila 17.2. Condiții de mediu permise 20 °C ±3 K, măsurate cu etaloane calibrate sau cu instrumente de măsurare cu etalon, cu folosirea compensării integrate a temperaturii.

## Descriere tehnică

Tensiunea de ieșire	24V, 5A
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tensiune de rețea	100 - 240 V
Înălțime	626 mm
Frecvență de rețea	50 - 60 Hz
Domeniu de măsurare interioară	1 - 1016 mm
Precizie de re poziționare (2 $\sigma$ )	1 $\mu$ m
Lungime placă de bază	1540 mm
Interfață	Port USB
Precizia	1,5 + L(mm)/300 $\mu$ m
Putere absorbită	150 W
Citire comutabilă	mm / inch
Domeniu de măsurare exterioară	40,1 - 1056 mm
Adâncime placă de bază	320 mm
Greutate	210 kg
Citire	0,001 mm
Alimentare cu energie electrică	100 – 240 V
Tip afișaj	Ecran tactil TFT
Dimensiune afișaj	10 inch
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Dispozitiv de reglare

## Accesorii

Imprimantă LabelWriter pentru etichete Tip LW450	085505 LW450
Adaptor pentru suprafață externă de sprijin 1 buc. Tip OUTSIDE	439910 OUTSIDE

Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte1 buc. Tip 35-90	439914 35-90
Prelungitor cu protecție la supratensiune Număr de prize	081163
Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte1 buc. Tip 90-300	439914 90-300
Scanner portabil 2D Tip 1950GHD	439930 1950GHD
Set adaptoare pentru instrument universal de măsurare Tip UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adaptor pentru suprafață internă de sprijin1 buc. Tip INSIDE	439912 INSIDE