



Cheie dinamometrică QuickSelect Cu asigurare împotriva dereglării și adaptor cu clichet, Momentul maxim: 100Nm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 657095 100 |
| GTIN | 2050002047136 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.**

Cu **adaptor cu clichet reversibil.**

Unități de măsură: Nm, lbfft.

Avantaj:

Reglabilă anterior conform scalei, poate fi asigurată împotriva dereglării folosind butonul detașabil. Opțional, cheia poate fi asigurată împotriva manipulării cu ajutorul șurubului de siguranță și autocolantului livrat.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

| | |
|---|---|
| Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,5 Nm |
| Direcția de strângere | Strângere la dreapta și la stânga |
| Afișaj | analog |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |
| Momentul maxim | 100 Nm |
| Sculă interschimbabilă | Cap atașabil |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % |
| Adaptor pentru capul atașabil | 9×12 mm |
| Greutate | 1135 g |
| Intervalul momentului de torsiune | 20 - 100 Nm |
| Intervalul momentului de torsiune | 15 - 75 lbfft |
| Setarea valorii de declanșare | cu scală de reglare |
| Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃] | 353,5 mm |
| Procedeu de măsurare | Moment |
| Formă de conectare | pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară) |
| Lungimea totală L | 419,5 mm |
| Ajustabilitatea valorii de declanșare | reglabil |
| Feedback | de declanșare |
| Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I ₁] | 336 mm |
| Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂] | 17,5 mm |
| Citire comutabilă | Nm |
| Citire comutabilă | lbfft |
| Principiu de declanșare | declanșare mecanică scurtă |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |

| | |
|---------------------------|---|
| Calibrarea | O1 |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |
| Datele pot fi protocolate | nu |
| Semnal de declanșare | acustic |
| Semnal de declanșare | tactil |
| Tehnică de măsurare | mecanic |
| Serie | MANOSKOP® 730Fix |
| Tip produs | Cheie dinamometrică |

Servicii

| | |
|---|-------------|
| Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm | 020020 1000 |
| CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm | 020010 400 |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch | 657590 1-3/8 |
| Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch | 657600 1-3/8 |
| Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch | 657600 1-1/4 |
| Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch | 657700 1-1/2 |
| Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch | 657600 1-1/2 |
| Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch | 657590 1-1/2 |
| Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch | 657700 1-3/8 |
| Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch | 657700 1-1/4 |
| Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch | 657590 1-1/4 |

Cheie dinamometrică QuickSelectCu asigurare împotriva
deregării, fără cap atașabil Momentul maxim 100 Nm

657099 100