



## Reflector manual cu LED Spotlight, Tip: HS5R



### Date comandă

Numărul de comandă	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Clasa articolului	04B

### Descriere

#### Execuție:

Reflector manual cu LED din plastic ABS cu acumulator integrat și trei moduri de iluminare pentru iluminarea optimă a spațiului de lucru.

- **Inclusiv magnet de fixare pentru fixarea de obiecte metalice.**
- **Se poate utiliza ca lumină de semnalizare prin aplicarea unui filtru de culoare.**
- **Durata de iluminare de la 2 h până la 9,5 h, în funcție de intensitatea luminoasă reglată.**

#### Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

#### Livrare:

Lampă, stație de încărcare cu suport de perete, cablu USB, filtru de culoare, manual de utilizare.

### Descriere tehnică

Flux luminos treapta 2	105 lm
Durata de iluminare	2 h
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Număr de acumuloare incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 20

Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos	420 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Corpuri de iluminat	Modul LED
Plaja de pivotare	90 grad
Durată de iluminare treapta 2	9,5 h
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Tip produs	Lampă de lucru