

**Polizor pneumatic drept, Ø buçei elastice 6 mm, Tip: 3550-180****Date comandă**

Numărul de comandă	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Polizor pneumatic drept cu putere debitată de 1050 W și cu o turație maximă de **18000 1/min.**
Ø buçei elastice 6 mm. Model scurt.

Descriere tehnică

Greutate	1,2 kg
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Debit maxim de aer necesar	1560 l/min
Putere de ieșire	1050 W
Zgomot de lucru	81 dB(A)
Lungime	248 mm
Denumirea producătorului	3550-180
Turație maximă	18000 min ⁻¹
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor drept

