



Cheie dinamometrică complet izolată cu pătrat de strângere, Momentul maxim: 25Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657556 25
GTIN	4000896235445
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică **complet izolată până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Cheie dinamometrică cu un singur braț reglabilă prin intermediul scalei cu protecție contra deplasării accidentale. Clichet integrat, prin strângerea pătratului **spre dreapta și stânga**.

Unități de măsură: Nm.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 4% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Atenție:

Posibilele reparații se vor efectua doar în centrul de service HAZET întrucât ulterior trebuie efectuată o verificare de 10.000 V a piesei conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Notă:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V. În zona de siguranță se permite combinarea numai a sculelor **complet izolate**.

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Greutate	640 g
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Afișaj	analog
Momentul maxim	25 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,5 Nm
Intervalul momentului de torsiune	5 - 25 Nm
Procedeu de măsurare	Moment
Citire comutabilă	Nm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	238 mm
Lungimea totală L	305 mm
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Standard	DIN EN ISO 6789
Feedback	de declanșare
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoalte	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil

Izolație electrică	VDE 1000 V
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
--	------------