

Tajima**Cuțit universal din oțel superior cu 1 lamă 30° Razar Black, 9 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	844960
GTIN	4975364111883
Clasa articolului	83M

Descriere**Execuție:**

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuțite, cu durabilitate ridicată.

Cu 1 lamă de rupere (Cod 844918 Ref. 10) în 7 trepte, **lățime 9 mm, 30°**. Cutter subțire din oțel inoxidabil, negru, pentru tăieturi foarte fine și curate.

Lungimea cuțitului fără lamă: 160 mm

Lungimea lamei: 73 mm

Lățimea vârfului: 9 mm

Grosimea lamei: 0,4 mm

Număr trepte de rupere: 7

Descriere tehnică

Număr trepte de rupere	7
Lungimea lamei	73 mm
Grosimea lamei	0,4 mm
Lungimea cuțitului fără lamă	160 mm
Lățimea vârfului	9 mm
Tip produs	Cuttere

Accesorii

Cutie de colectare, mică	845135
--------------------------	--------

Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30° „experience” Număr 10	844916 10
Cutie de colectare	845130
Rigle auxiliare pentru tăiere Lungime 600 mm	845360 600
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30° „experience” Număr	844916
Set de lame de fragmentare 10 buc., 9 mm, vârf la 30° „multisharp” Număr 10	844918 10