



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, cu mandrine interschimbabile, Tip: GSR1235FCS



Date comandă

Numărul de comandă	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Bosch Mașini de găurit cu acumulator

- **Mașini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Cu Electronic Motor Protection (EMP) și Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și pentru afișajul nivelului de încărcare a acumulatorului.**
- **Reglare a momentului de rotație în mai multe trepte pentru înșurubare precisă.**
- **Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.**
- **Softgrip.**

Lucrări precise chiar și în locurile greu accesibile, datorită dimensiunii compacte, **cu suport pentru biți** sau **cap detașabil excentric sau unghiular interschimbabil**. Lucrări flexibile datorită sistemului de schimbare cu patru capete **FlexiClick**-diferite. Manevrare comodă: Pentru reglarea celor 16 poziții diferite, capetele rămân pe aparat.

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător (Cordless Concept), cu cap detașabil excentric, mandrină, cap detașabil unghiular, suport de biți.

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare compatibile găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	12 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	32 mm
Vibrație maximă conform EN	<1,9 m/s ²
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	0 - 10 mm
Greutate	0,8 kg
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Număr de acumulatoare incluse	0
Interval de turație treapta 1	0 - 460 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Moment maxim de rotație moale	20 Nm
Moment maxim de rotație dur	35 Nm
Interval de turație treapta 2	0 - 1300 min ⁻¹
Utilizare tipică	Strong
Model constructiv motor	Motor cu 2 poli
Denumirea producătorului	GSR 12V-35 FC
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	Cu mandrină de găurit interschimbabilă, 12V.
USP2	cu indicator al nivelului de încărcare a bateriei, fără acumulator, în L-Boxx

Accesorii

073855 B12

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
B12 V
