



Cheie dinamometrică cu cap atașabil pătrat, Momentul maxim: 50Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657205 50
GTIN	2050002047273
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țevă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.**

Cu **cap atașabil pătrat**. **Unități de măsură:** Nm, lbfft.

Funcționare:

Reglare: Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Momentul maxim	50 Nm
Afișaj	analog
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Greutate	800 g
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	2 Nm
Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Intervalul momentului de torsiune	6 - 50 Nm
Intervalul momentului de torsiune	5 - 36 lbfft
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [L ₁]	288 mm
Feedback	de declanșare
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Citire comutabilă	Nm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [L ₃]	305,5 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [L ₂]	17,5 mm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului

Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare Cheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000

Accesorii

Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 4	657211 4
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657590 1-3/8
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657700 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657590 1-1/4
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657700 1-3/8
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657590 1-1/2
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657700 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657600 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657600 1-1/4

Cursor verde pentru cheia dinamometrică Tip 2	657213 2
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 3	657211 3
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657600 1-3/8
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 2	657212 2
Cheie dinamometrică fără cap atașabil Momentul maxim 50 Nm	657215 50
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 4	657212 4