

Set de mandrine HT cu geantă, HSK-A 63 scurt, Tip: 63



Date comandă

Numărul de comandă	307546 63
GTIN	2050002007710
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.
- Versiunile SK40 și HSK-A 63 cu gaură Ballufchip.
- Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).

Avantaj:

- Momente de rotație cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.
- Foarte bună concentricitate și precizie de repetare < 0,003mm.
- Manevrare simplă.
- Reglarea precisă axială a lungimii.
- Rezistență la temperaturi de până la 170 °C.
- Flexibilitate completă datorită reducățiilor de înaltă calitate.

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare și frezare.
- Pentru operații de frezare dificilă.

Livrare:

1× GARANT mandrină hidraulică cu extensie HT Cod 307550 Ref. 20, 5× reducăție Ø20 - Ø prindere 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× cheie de strângere SW5, 1× valiză cu inserție de spumă.

Accesorii opționale:

- **Conductă de răcire Cod 309880.**
- **Cheie tubulară Cod 309890.**

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	54 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	52,5 mm
Suport	HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică