



## Cheie dinamometrică cu cap atașabil pătrat, Momentul maxim: 100Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	657205 100
GTIN	2050002047280
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.**

Cu **cap atașabil pătrat**. **Unități de măsură:** Nm, lbfft.

#### Funcționare:

**Reglare:** Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

#### Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

$L$  = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

## Descriere tehnică

Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Momentul maxim	100 Nm
Greutate	1020 g
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Afișaj	analog
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	2,5 Nm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Intervalul momentului de torsiune	20 - 100 Nm
Intervalul momentului de torsiune	15 - 72,5 lbfft
Feedback	de declanșare
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I <sub>1</sub> ]	343 mm
Citire comutabilă	Nm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I <sub>3</sub> ]	360,5 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoalte	nu
Tehnică de măsurare	mecanic

Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

Calibrare Cheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
Calibrare DAkkS Cheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000

## Accesorii

Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657590 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657590 1-3/8
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 3	657211 3
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657600 1-1/4
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657700 1-3/8
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657700 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657600 1-1/2
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 4	657211 4
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 2	657212 2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657600 1-3/8
Cursor verde pentru cheia dinamometrică Tip 2	657213 2

Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657700 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657590 1-1/2
Cheie dinamometrică fără cap atașabil Momentul maxim 100 Nm	657215 100
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 4	657212 4