



Cheie dinamometrică cu cap atașabil pătrat, Momentul maxim: 130Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657205 130
GTIN	2050002047297
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țevă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.**

Cu **cap atașabil pătrat**. **Unități de măsură:** Nm, lbfft.

Funcționare:

Reglare: Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Afișaj	analog
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Greutate	1100 g
Momentul maxim	130 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	2,5 Nm
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Intervalul momentului de torsiune	25 - 130 Nm
Intervalul momentului de torsiune	20 - 95 lbfft
Citire comutabilă	Nm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	25 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	415 mm
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Feedback	de declanșare
Lungimea pârghei fără capăt atașabil [I ₁]	390 mm
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic

Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400

Accesorii

Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 2	657212 2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4HD inch	657600 2-3/4HD
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 4	657211 4
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657590 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657600 2-1/2
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Cursor verde pentru cheia dinamometrică Tip 2	657213 2
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657700 2-1/2
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 3	657211 3
Adaptor cu clichetcu extractor Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657580 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657582 2-1/2

Adaptor cu clichet Pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657700 2-3/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657600 2-3/4
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Cheie dinamometrică fără cap atașabil Momentul maxim 130 Nm	657215 130
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 4	657212 4