



Cheie dinamometrică cu cap atașabil pătrat, Momentul maxim: 650Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657205 650
GTIN	2050002047327
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.**

Cu **cap atașabil pătrat**. **Unități de măsură:** Nm, lbfft.

Funcționare:

Reglare: Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Greutate	3480 g
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Afișaj	analog
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Momentul maxim	650 Nm
Pătrat de antrenare	3/4 inch
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	20 Nm
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Intervalul momentului de torsiune	130 - 650 Nm
Intervalul momentului de torsiune	100 - 480 lbfft
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	25 mm
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I ₁]	855 mm
Feedback	de declanșare
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	880 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Citire comutabilă	Nm
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic

Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare Cheie dinamometrică Momentul maxim 1000 Nm	020010 1000
Calibrare DAkkS Cheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000

Accesorii

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657600 2-3/4
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 3	657211 3
Adaptor cu clichet Pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657582 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657590 2-1/2
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 4	657211 4
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657700 2-3/4
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657700 2-1/2
Cursor verde pentru cheia dinamometrică Tip 2	657213 2
Adaptor cu clichet cu extractor Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657580 2-1/2

Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 2	657212 2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4HD inch	657600 2-3/4HD
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657600 2-1/2
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Cheie dinamometrică fără cap atașabil Momentul maxim 650 Nm	657215 650
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 4	657212 4