



## Cheie dinamometrică cu adaptor cu clichet reversibil, Momentul maxim: 130Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	657105 130
GTIN	2050002047211
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.**

Cu **adaptor cu clichet reversibil**. Unități de măsură: Nm, lbfft.

#### Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

#### Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Date de utilizare:

#### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârghiei fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

## Descriere tehnică

Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Greutate	1100 g
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	2,5 Nm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Momentul maxim	130 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Afișaj	analog
Intervalul momentului de torsiune	25 - 130 Nm
Intervalul momentului de torsiune	20 - 95 lbfft
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I <sub>3</sub> ]	415 mm
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I <sub>2</sub> ]	25 mm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Feedback	de declanșare
Standard	DIN EN ISO 6789
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Citire comutabilă	Nm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Procedeu de măsurare	Moment
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I <sub>1</sub> ]	390 mm
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului

Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

Calibrare Cheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000

## Accesorii

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4HD inch	657600 2-3/4HD
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657700 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657582 2-1/2
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 2	657212 2
Adaptor cu clichetcu extractor Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657580 2-1/2
Cursor verde pentru cheia dinamometrică Tip 2	657213 2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657600 2-3/4
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 4	657211 4
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657700 2-3/4

Adaptor cu clichet Pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657590 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657600 2-1/2
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Cheie dinamometrică fără cap atașabil Momentul maxim 130 Nm	657215 130
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 4	657212 4