



Cheie dinamometrică cu adaptor cu clichet reversibil, Momentul maxim: 200Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657105 200
GTIN	2050002047228
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.**

Cu **adaptor cu clichet reversibil**. Unități de măsură: Nm, lbfft.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Afișaj	analog
Momentul maxim	200 Nm
Greutate	1250 g
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	5 Nm
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Intervalul momentului de torsiune	40 - 200 Nm
Intervalul momentului de torsiune	30 - 145 lbfft
Feedback	de declanșare
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I ₁]	435 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	460 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Citire comutabilă	Nm
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	25 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Standard	DIN EN ISO 6789
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului

Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400

Accesorii

Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657700 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4HD inch	657600 2-3/4HD
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657600 2-1/2
Adaptor cu clichet Pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 4	657211 4
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657700 2-3/4
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Cursor verde pentru cheia dinamometrică Tip 2	657213 2
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657590 2-1/2
	657600 2-3/4

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch

657582 2-1/2

Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch

657630 2-1/2

Adaptor cu clichet cu extractor Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch

657580 2-1/2

Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 2

657212 2

Cheie dinamometrică fără cap atașabil Momentul maxim 200 Nm

657215 200

Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 4

657212 4