

**Mașină de găurit, Tip: GBM132RE****Date comandă**

Numărul de comandă	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Mașină de găurit manuală cu motor performant de 750-W și moment înalt de rotație pentru găuriri în oțel de până la 13 mm.

- **Transmisie în 2 trepte.**
- **Rulmenți cu bile și role pentru lucrări precise și durabilitate îndelungată.**
- **Dimensiune pe colțuri mică de 29 mm.**
- **Preselectare continuă prin roata de ajustare.**
- **Comandă electronică pentru o găurire exactă.**
- **Cuplaj de suprasarcină pentru protecția utilizatorului și a mașinii.**
- **Gâtul arborelui-Ø 43 mm (standard european) – utilizabil în suportul de găurire.**
- **Funcționare spre dreapta / stânga.**
- **Mâner moale.**

Avantaj:

Găuri până la Ø de 13 mm în oțel.

Livrare:

Inclusiv mandrină 13 mm, mâner suplimentar, opritor de adâncime 210 mm, L-BOXX 102.

Descriere tehnică

Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	32 mm

Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	13 mm
Turație maximă treapta 2	3000 min ⁻¹
Greutate	2,4 kg
Turație maximă treapta 1	1000 min ⁻¹
Domeniul de strângere a mandrinei	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2	20 mm
Vibrație maximă conform EN	7,5 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 2	8 mm
Putere absorbită	750 W
Denumirea producătorului	GBM 13-2-RE
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit