

**Ciocan rotopercurtor, Tip: GBH540DCE****Date comandă**

Numărul de comandă	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Clasa articolului	03B

**Descriere****Execuție:**

Ciocan rotopercurtor Allround mare cu mecanism puternic de percuție (8,8 J energie de percuție) și **portsculă SDS-max.**

- **Amortizarea vibrațiilor prin Vibration-Control asigură o utilizare mai plăcută și la operațiuni intensive și de durată.**
- **Oprire automată pentru un confort maxim al utilizatorului la utilizările îndelungate ale dălții.**
- **Afișajele Constant-Electronic, Service și Standby pentru un confort maxim de lucru.**
- **Roată de ajustare pentru setările variabile ale numărului de rotații și percuții pentru o performanță optimă.**

**Avantaj:**

Controlul vibrațiilor.

**Livrare:**

Inclusiv mâner suplimentar, lavetă pentru mașină. Inclusiv tub cu grăsime, mâner suplimentar, lavetă pentru mașină și valiză.

**Notă:**

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

**Descriere tehnică**

Putere absorbită	1150 W
Denumirea producătorului	GBH 5-40 DCE

Energie de impact	8,8 J
Formă portsculă	SDS Max
Număr maxim de percuții	3050 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în beton	40 mm
Vibrație maximă conform EN	10,5 m/s <sup>2</sup>
Greutate	6,8 kg
Coadă tip	SDS Max
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Ciocan rotopercutor

## Accesorii

Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 4 mm	787047 4
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 12 mm	787060 12
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 10 mm	787047 10
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 12 mm	787045 12
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 4 mm	787040 4
Set de burghie universale din carbură Ø burghiului 4-10 mm	787050 4-10
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 10 mm	787040 10
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 10 mm	787060 10

Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 6 mm	787045 6
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 8 mm	787040 8
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 5 mm	787047 5
Set de burghie universale din carburălung Ø burghiului 6-12 mm	787055 6-12
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 6 mm	787047 6
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 6 mm	787040 6
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 12 mm	787040 12
Burghiu universal de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 8 mm	787047 8
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 10 mm	787045 10
Burghiu universal din carbură Ø burghiului 5 mm	787040 5
Burghiu universal din carburălung Ø burghiului 8 mm	787045 8
Set de burghie universale de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 4-10 mm	787057 4-10
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 8 mm	787060 8