



## Set de gheare de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 14/ M12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	375425 14/M12
GTIN	4062406206215
Clasa articolului	32X

### Descriere

#### Aplicație:

Recomandate pentru execuția sculelor, asamblare și dispozitive de control.

#### Conținut:

Bridă de prindere reglabilă: 4 buc. / 14×100 mm

Suport pentru bride de prindere: 4 buc. / Ref. 3

Piuliță T: 6 buc. / M12×14

Prezoane filetate: 4 buc. / M12×125 mm; 4 buc. / M12×160 mm; 4 buc. / M12×200 mm

Piulițe înalte: 6 buc. Ref. M12

Șaibe suport: 6 buc. Ref. M12

Piulițe lungi: 2 buc. Ref. M12

### Descriere tehnică

Dimensiunea nominală a canalelor în T	14 mm
Filet	M12
Tip produs	Element de strângere

