

HOLEX**Set de gheare de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 22/
M20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	375425 22/M20
GTIN	4062406206239
Clasa articolului	32X

Descriere**Aplicație:**

Recomandate pentru execuția sculelor, asamblare și dispozitive de control.

Conținut:

Bridă de prindere reglabilă: 4 buc. / 22×160 mm

Suport pentru bride de prindere: 4 buc. / Ref. 3

Piuliță T: 6 buc. / M20×22

Prezoane filetate: 4 buc. Ref. M20×125 mm; 4 buc. Ref. M20×160 mm; 4 buc. Ref. M20×200 mm

Piulițe înalte: 6 buc. Ref. M20

Șaibe suport: 6 buc. Ref. M20

Piulițe lungi: 2 buc. Ref. M20

Descriere tehnică

Filet	M20
Dimensiunea nominală a canalelor în T	22 mm
Tip produs	Element de strângere

