

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior Set de 3 piese, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421501 0-25
GTIN	4067263132998
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Micrometru digital de exterior cu structură compactă. Afișaj LCD foarte de mare (7,5 mm).
Suprafețe de măsurare armate cu carbură.

Livrare:

3 x micrometru de exterior 421500 Ref. 0 – 25.
Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Număr de baterii incluse	1
Eroare de toleranță	3 μm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Ø pivot	6,35 mm
Citire	0,001 mm
Calibrarea	B1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 3X25 mm	022000 3X25
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 3X25 mm	022010 3X25

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Micrometru digital de exterior Domeniu de măsurare 0-25 mm	421500 0-25