



Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, set de 3 bucăți, Domeniu de măsurare: 12,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	434007 12,5
GTIN	4062406206284
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afișaj cu contrast puternic.

- **Inversare a sensului de măsurare.**
- **Carcasă compactă, îngustă.**

Execuție text publicitar:

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afișaj cu contrast puternic.

Livrare:

3 x ceas comparator 434004 Ref. 12,5.

Inclusiv capac cu ureche și 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	12,5 mm
Număr de baterii incluse	1

Forță de măsurare	0,8 – 1,4 N
Citire comutabilă	0,01 mm
Ø carcasă	58 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Grosime carcasă	26 mm
Eroare de toleranță	0,025 mm
Ø tijei de fixare h7	8 mm
Calibrarea	C1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 3X12,5 mm	023010 3X12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 3X12,5 mm	023000 3X12,5

Accesorii

Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din carbură Tip 11	434910 11

Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1

Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1

Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Ceas comparator digital Citire 0,01 mm Domeniu de măsurare 12,5 mm	434004 12,5