

**Mahr****Aparat de măsurat cu braț de palpate Lungime tijă palpatoare 14,5 mm Set de 3 piese, Interval de măsurare pe fiecare sens / Ø carcasă: 0,4/29mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436302 0,4/29
GTIN	4067263133018
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

**Cu citire 1/100.**

**Mahr** – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montarea în lagăr a tijei palpatoare în locaș furcă dintr-o bucată, aliniată extrem de precis; antimagnetic.

**Aplicație:**

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală pentru testarea concentricității, măsurători interioare, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

**Livrare:**

**3 x comparator cu levier** 436301 Ref. 0,4/29.

Cu tijă de strângere Ø 8 mm.

**Accesorii opționale:**

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

**Piese de schimb:**

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

**Notă:**

**Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01** – Interval de abatere 10  $\mu\text{m}$ , interval total de abatere 13  $\mu\text{m}$ , eroare de histerezis 3  $\mu\text{m}$ .

## Descriere tehnică

Citire	0,01 mm
Ø carcasă	29 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Plaja de pivotare	2×110° grad
Forță de măsurare	0,15 N
Domeniu de măsurare per direcție	0,4 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

## Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip 3X	023330 3X
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip 3X	023340 3X

## Accesorii

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 4 mm	436311 4
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Geam de schimb pentru comparator cu levier Ø exterior 30 mm	436328 30
Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 8 mm	436311 8

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 2R mm	436371 2R
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 3 mm	436371 3
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 1 mm	436371 1
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436371 2
Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 14,5 mm Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă 0,4/29 mm	436301 0,4/29