

**Garant****Nivelă cu bulă cu magnet comutabil, set de 3 bucăți, Lungime: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	461711 250
GTIN	4062406206642
Clasa articolului	41H

**Descriere****Execuție:**

Profil din aluminiu eloxat, stabil. Suprafață de măsurare plană și **prismatică. Magnetul comutabil** acționează asupra suprafețelor plane și de ex. **și asupra țevilor**. Fiolele cu bulă în carcasă transparentă cu efect de lupă asigură vizibilitatea nedistorsionată a bulelor de aer. Nivelă verticală cu bulă de aer ușor de citit chiar și de sus. **Eroare toleranță la măsurarea pe tavan: 0,5 mm/m.**

**Livrare:**

**3 x nivelă** Cod 467010.

**Descriere tehnică**

Mâner străpuns	nu
Număr de fiole verticale	1
Număr de fiole orizontale	1
Lungime	250 mm
Eroare de toleranță în poziția normală	0,5 mm/m
Magnet	comutabilă
Tip produs	Nivelă cu bulă

## Accesorii

Nivelă cu bulăcu magnet comutabil Lungime 250 mm

467010 250