



Set de scule Kraftform Kompakt VDE, Număr de piese: 17



Date comandă

Numărul de comandă	667261 17
GTIN	4013288208798
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Mânere **Kraftform** cu tije interschimbabile cu o lungime de 154 mm (extra slim) **izolate complet până la 1000 V** conform **DIN EN 60900 / VDE 0682-201** și un clește Knipex pentru instalații electrice, în trusă stabilă textilă pliabilă, cu prindere cu scai.

Livrare:

Tijă pentru șurubelniță lată: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Tije pentru Phillips: PH1 și PH2

Tije pentru șurubelniță Pozidriv: PZ1 și PZ2

Pozidriv lată (profil combinat): PZ/S1 și PZ/S2 (profil combinat)

Tije pentru Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Clește Knipex pentru instalații electrice VDE Cod 728788: Ref. 200

Mâner Kraftform pentru tije interschimbabile Cod 667411: 2 buc.

Descriere tehnică

Lungimea lamei	154 mm
Ambalaj	Husă pliabilă
Număr de piese	17
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips

Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Pozidriv / lat
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®