



Lampă de mașină cu LED plat, Tip: 546mm



Date comandă

Numărul de comandă	081438 546
GTIN	4260131238680
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lămpi de mașină cu LED robuste, în **carcasă din aluminiu** și cu geam satinat din acril pentru o **iluminare omogenă la 160 grade**.

- **Cu reflexie redusă, fără efect de orbire și fără pâlpâire.**
- **Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al mașinii tot de 24 V.**

Tijă luminoasă plană, rabatabilă la 45°.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv magneți îmbrăcați în cauciuc, alimentator.

Descriere tehnică

Putere de iluminare	24 W
Flux luminos	2400 lm
Corpuri de iluminat	Modul cu LED

Înălțimea totală	36 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Lungimea totală	546 mm
Lățimea totală	40 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Tip produs	Lampă de mașină