


Garant GRIDLINE

**Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 125/4****Date comandă**

Numărul de comandă	950320 125/4
GTIN	4062406207106
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 20×20G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 125

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 2 × Ref. 125

Perețe despărțitor demontabil 6G Cod 951761: 1 × Ref. 125

Perețe despărțitor demontabil 7G Cod 951771: 4 × Ref. 125

**Descriere tehnică**

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
Înălțime	100 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	Suport de prindere
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm

recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
Greutate	1,119 kg
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

## Accesorii

Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951520 125
Pereți despărțitori demontabili, lățime 6G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951761 125
Pereți despărțitori demontabili, lățime 7G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951771 125
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951570 125