


Garant **GRIDLINE****Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 150/4****Date comandă**

Numărul de comandă	950320 150/4
GTIN	4062406207120
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 20×20G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 150

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 2 × Ref. 150

Perețe despărțitor demontabil 6G Cod 951761: 1 × Ref. 150

Perețe despărțitor demontabil 7G Cod 951771: 4 × Ref. 150

Descriere tehnică

Înălțime	125 mm
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	Suport de prindere
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20

Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	150 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
Greutate	1,345 kg
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Pereți despărțitori demontabili, lățime 7G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951771 150
Pereți despărțitori demontabili, lățime 6G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951761 150
Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951520 150
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951570 150