

**Raft de depozitare 1 raft de bază, 2 rafturi anexate, Adâncime 400 mm, Înălțimea / lățimea raftului de depozitare: 2000/1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990531 2000/1000
GTIN	
Clasa articolului	96P

**Descriere****Execuție:**

Cadru cu profil T și raft de depozitare galvanizate. Disponibil cu o **greutate maximă de încărcare** de 150 kg pe fiecare raft de depozitare. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Asamblare rapidă datorită execuției simple, ușor de așezat.

**Greutate suportată pe raft:** la înălțimea de 2000 mm, 1300 kg.

**Aplicație:**

Ideal pentru industrie, meșteșugari, comerț, administrație, arhivă, etc. - utilizare optimă a spațiului.

**Notă:**

- **Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Accesibile dintr-o singură parte, întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.**
- **Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.**
- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

**Descriere tehnică**

Număr de rafturi de depozitare	15
Dimensiuni de montare	3072×436 mm

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Grosimea raftului de depozitare	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 400 mm
Tip produs	Raft de depozitare