


Garant **GRIDLINE****Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 150/5****Date comandă**

Numărul de comandă	950320 150/5
GTIN	4062406207137
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 20×20G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 150

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 1 × Ref. 150

Perete despărțitor demontabil 10G Cod 951801: 2 × Ref. 150

**Descriere tehnică**

Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Înălțime	125 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	150 mm

Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	Suport de prindere
Greutate	0,965 kg
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

## Accesorii

Pereți despărțitori demontabili, lățime 10G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951801 150
Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951520 150
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 150 mm	951570 150