

**Clichet de precizie reversibil, 1/4", Tip: 1/4****Date comandă**

Numărul de comandă	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Clasa articolului	630

**Descriere****Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga, unghi de lucru la 4°.

**Standard:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Adaptat pentru :**

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 90

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Standard	DIN 3120
Lungimea totală	116 mm
Număr de dinți	90
Unghi de lucru	4 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

