

Grătar de siguranță impregnat din lemn, cu 1×latură lungă cu teșitură și 2 profiluri oblice / laturi late, Lățime 80 cm, Lungimea grătarului: 200cm



Date comandă

Numărul de comandă	964862 200
GTIN	4047482136298
Clasa articolului	96C

Descriere

Execuție:

Grătar de siguranță din lemn, din șipci stabile, striate, din lemn de fag. Conectarea stinghiilor cu cablu de oțel inoxidabil, 3 mm grosime. Închiderile și capacele de acoperire sunt din alamă. Picioarele elastice cauciucate din NBR împiedică alunecarea grătarului din lemn și asigură un confort ridicat la pășire. Datorită impregnării, se recomandă în mod particular pentru utilizarea cu lubrifianți uleioși și cu agenți de răcire. Curățare: Derulați grătarul de lemn.

Înălțime: cca 35 mm

Greutate: cca 13 kg/m²

Normă: Testate la rezistența la alunecare (R11) și la spațiul de deplasare (V10) de către IFA (Institutul German pentru Siguranța Muncii din cadrul organismului german de asigurări sociale în caz de accident).

Profil oblic:

Teșitură suplimentară pe **laturile late ale grătarului**.

Teșitură:

Teșitură suplimentară pe **laturile lungi ale grătarului** în unghi de 45°.

Descriere tehnică

Lungimea grătarului	200 cm
Greutate	24,5 kg
Caracteristici nume produs	Lățime 80 cm
Lățimea grătarului	80 cm

Tip produs

Grătar din lemn