



Raft de bază, Adâncime 600 mm, Înălțimea / lățimea raftului de depozitare: 1910/1300mm



Date comandă

Numărul de comandă	990464 1910/1300
GTIN	4052941784781
Clasa articolului	95S

Descriere

Execuție:

Raft modular de depozitare în două lungimi, 994 mm și 1282 mm. Complet galvanizat cu 5 rafturi de depozitare reglabile în rastru de 53 mm. Profile și baze sudate. Montajul nu necesită scule, extensibil cu ușurință. Coloanele cu rafturi separate permit optimizarea pentru transport.

Greutate suportată pe raft: 1900 kg pe raft.

Descriere:

Dimensiune montare:

Raft de bază: Lungime nominală 1300 mm + 44 mm

Raft anexat: Lungime nominală 1300 mm + 13 mm

Notă:

- Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
- Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.
- Lungimea de încovoier (K) nu are voie să fie mai mare de 595 mm.
- Livrare fără montaj.
- Optimizare pentru transport - trimitere în 2 pachete poștale, fără paletă.

Material: galvanizat

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal): 150 kg

Înălțime: 1910 mm

Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime: 1344 mm

Lățimea liberă a raftului de depozitare: 1282 mm

Capacitate portantă per raft: 150 kg

Descriere tehnică

Lățimea liberă a raftului de depozitare	1282 mm
Montaj prin inserție	da
Înălțime	1910 mm
Montaj client	da
Structura raftului	Raft de bază
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	1344 mm
Capacitate portantă per raft	150 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Grosimea raftului de depozitare	40 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	53 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 600 mm
Tip produs	Raft de depozitare