

Grătar de siguranță impregnat din lemn, fără teșitură, fără profil oblic, Lățime 100 cm, Lungimea grătarului: 200cm**Date comandă**

Numărul de comandă	964863 200
GTIN	4047482136274
Clasa articolului	96C

Descriere**Execuție:**

Grătar de siguranță din lemn, din șipci stabile, striate, din lemn de fag. Conectarea stinghiilor cu cablu de oțel inoxidabil, 3 mm grosime. Închiderile și capacele de acoperire sunt din alamă. Picioarele elastice cauciucate din NBR împiedică alunecarea grătarului din lemn și asigură un confort ridicat la pășire. Datorită impregnării, se recomandă în mod particular pentru utilizarea cu lubrifianți uleioși și cu agenți de răcire. Curățare: Derulați grătarul de lemn.

Înălțime: cca 35 mm

Greutate: cca 13 kg/m²

Normă: Testate la rezistența la alunecare (R11) și la spațiul de deplasare (V10) de către IFA (Institutul German pentru Siguranța Muncii din cadrul organismului german de asigurări sociale în caz de accident).

Notă:

Lemnul este un produs natural. Ondularea puternică nu este un motiv de plângere.

Descriere tehnică

Lungimea grătarului	200 cm
Greutate	30,5 kg
Caracteristici nume produs	Lățime 100 cm
Lățimea grătarului	100 cm
Tip produs	Grătar din lemn

