



Set pentru atelier, Număr de scule: 26



Date comandă

Numărul de comandă	955081 26
GTIN	4062406207182
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Seturi de bază din spumă dură pentru un sertar complet - suprafață utilă 20×20G.

Adaptat pentru:

Bancuri de lucru GridLine ready-to-go, bancuri de lucru GridLine Vario cu carcasă 24G, carcasă GridLine 24G, dulapuri de scule GridLine 24×24G, sertare GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar Cod 914590.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955081: 1 buc.

HOLEX Lanternă de buzunar cu LED Cod 081437 Ref. BLACK: 1 buc.

HOLEX Șubler digital ABS Cod 412821 Ref. 150: 1 buc.

Micrometru de exterior HOLEX cod 420200 măr. 0–25: 1 buc.

HOLEX Ruletă Cod 462010 Ref. 3: 1 buc.

HOLEX Nivelă cu bulă Cod 467435 Ref. 300: 1 buc.

HOLEX Chei fixe duble Cod 610950 Ref. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: Câte 1 buc.

HOLEX Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale Cod 627225 Ref. 9: 1 buc.

HOLEX Șurubelniță lată cu mâner de forță Cod 660701 Ref. 3,5; 5,5; 8: Câte 1 buc.

HOLEX Șurubelniță lată scurtă Cod 664201 Ref. 5,5: 1 buc.

HOLEX Șurubelniță pentru Phillips cu mâner de forță Cod 668401 Ref. 1; 2; 3: Câte 1 buc.

HOLEX Șurubelniță scurtă pentru Phillips Cod 668471 Ref. 2: 1 buc.

HOLEX Clește universal din vanadiu Cod 702995 Ref. 160: 1 buc.

HOLEX Clește pentru instalatori Cod 706145 Ref. 250: 1 buc.

HOLEX Clește drept cu fălci rotunde plate Cod 713195 Ref. 160: 1 buc.

HOLEX Ciocan de lăcătușărie Cod 750125 Ref. 300: 1 buc.

Descriere tehnică

Număr de scule	26
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Lățime în G	20
Adâncime	500 mm
Adâncime în G	20
Lățime	500 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Execuție	pentru sertarul dulapului mobil pentru scule
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	150 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	200 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	250 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	300 mm
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Cea mai mică înălțime frontală recomandată a sertarelor	100 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

668471 2

Șurubelniță pentru Phillips, scurtă Mărimea fantei în cruce
2

Ciocan de lăcătușerie Greutate fără coadă 300 g	750125 300
Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Culoarea BLACK	081437 BLACK
Cheie fixă dublă Deschideri 18X21 mm	610950 18X21
Ruletă Lungimea benzii 3 m	462010 3
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 8 mm	660701 8
Clește cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	713195 160
Set de chei unghiulare hexagonalenichelate Număr de șurubelnițe 9	627225 9
Micrometru de exterior Domeniu de măsurare 0-25 mm	420200 0-25
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 1	668401 1
Cheie fixă dublă Deschideri 19X22 mm	610950 19X22
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 3	668401 3
Cheie fixă dublă Deschideri 14X15 mm	610950 14X15
Cheie fixă dublă Deschideri 6X7 mm	610950 6X7
Clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de prindere din două componente Lungimea totală 160 mm	702995 160
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955081	952001 955081
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, scurtă Lățimea tijei b 5,5 mm	664201 5,5
Cheie fixă dublă Deschideri 8X9 mm	610950 8X9
Clește pentru instalatori fosfatat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 250 mm	706145 250
Cheie fixă dublă Deschideri 10X11 mm	610950 10X11
Nivelă cu bulă din aluminiu Lungime 300 mm	467435 300
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 5,5 mm	660701 5,5

Șubler digitalABS Domeniu de măsurare 150 mm	412821 150
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 2	668401 2
Cheie fixă dublă Deschideri 12X13 mm	610950 12X13
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 3,5 mm	660701 3,5
Cheie fixă dublă Deschideri 16X17 mm	610950 16X17