

Garant**Set de chei inelare duble, cotite, Număr de chei: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	615610 8
GTIN	4062406219710
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capete inelare cu profil **HT-drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Livrare:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Notă:

HT-Drive – profil deosebit de precis.

Avantaj

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de chei	8
Poziție inel	75 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat mat
Sistem măsură metric	da
Sistem măsură în inch	nu
Inel cotit adânc	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 6X7 mm	615600 6X7
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 18X21 mm	615600 18X21
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 8X9 mm	615600 8X9
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 19X22 mm	615600 19X22
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 14X15 mm	615600 14X15
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 12X13 mm	615600 12X13
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 10X11 mm	615600 10X11
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 16X17 mm	615600 16X17