

Garant**Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 16X18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615600 16X18
GTIN	4062406220952
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matrită. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capete inelare cu profil **HT-drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Notă:

HT-Drive – profil deosebit de precis.

Avantaj

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	25 mm
Ø maxim inel D ₂ max	27 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii ₂	18 mm
Deschiderea cheii ₁	16 mm

Lungime cheie L	270 mm
Poziție inel	75 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Inel cotit adânc	da
Inel deschis	nu
Tip produs	Cheie reglabilă