

Garant**Set de chei inelare duble, cotite, Număr de chei: 13****Date comandă**

Numărul de comandă	615610 13
GTIN	4062406221133
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capete inelare cu profil **HT-drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Livrare:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Notă:

HT-Drive – profil deosebit de precis.

Avantaj

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
----------------------------	--------

Număr de chei	13
Poziție inel	75 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat mat
Sistem măsuri metric	da
Sistem măsură în inch	nu
Inel cotit adânc	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 16X17 mm	615600 16X17
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 27X32 mm	615600 27X32
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 36X41 mm	615600 36X41
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 21X23 mm	615600 21X23
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 10X11 mm	615600 10X11
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 8X9 mm	615600 8X9
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 12X13 mm	615600 12X13
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 14X15 mm	615600 14X15
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 20X22 mm	615600 20X22
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 24X26 mm	615600 24X26

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
6X7 mm

615600 6X7

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
18X19 mm

615600 18X19

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
30X34 mm

615600 30X34