

**Garant****Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 30X34mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 615600 30X34  |
| GTIN               | 4062406221096 |
| Clasa articolului  | 61A           |

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capete inelare cu profil **HT-drive**.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

**Notă:**

**HT-Drive** – profil deosebit de precis.

**Avantaj**

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

**Descriere tehnică**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Lungime cheie L                 | 365 mm |
| Ø maxim inel D <sub>2</sub> max | 50 mm  |
| Deschiderea cheii 2             | 34 mm  |
| Dimensiuni deschidere chei      | metric |
| Ø maxim inel D <sub>1</sub> max | 44 mm  |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Deschiderea cheii <sub>1</sub> | 30 mm             |
| Poziție inel                   | 75 grad           |
| Proces producție               | forjat în matriță |
| Material                       | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață                      | cromat mat        |
| Inel cotit adânc               | da                |
| Inel deschis                   | nu                |
| Tip produs                     | Cheie reglabilă   |