

Garant**Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 36mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614600 36
GTIN	4062406220792
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. **Capăt inelar adânc cotit.**

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Notă:

HT-Drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **HT-Drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

Lungime cheie L	480 mm
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	19 mm
Deschiderea cheii	36 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă cioc h1	13 mm
Poziție inel	10 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel
Fără scântei	nu
Inel cotit adânc	da
Tip produs	Cheie reglabilă