

**Garant****Set de chei combinate, model lung, Număr de chei: 11****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614610 11     |
| GTIN               | 4062406220808 |
| Clasa articolului  | 61A           |

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânăuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. **Capăt inelar adânc cotit.**

**Standard:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

**Livrare:**

Câte 1 cheie combinată Cod 614600 / 614200 / 614900: Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

**Notă:**

**HT-Drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **HT-Drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

**Descriere tehnică**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Număr de chei              | 11     |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Poziție inel     | 10 grad           |
| Material         | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață        | cromat mat        |
| Inel cotit adânc | da                |
| Modele lungi     | da                |
| Tip produs       | Cheie reglabilă   |

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 16 mm | 614600 16 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 21 mm | 614600 21 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 27 mm | 614600 27 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 10 mm | 614600 10 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 17 mm | 614600 17 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 30 mm | 614600 30 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 18 mm | 614600 18 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 13 mm | 614600 13 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 19 mm | 614600 19 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 24 mm | 614600 24 |
| Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 22 mm | 614600 22 |