

**Garant****Set de chei combinate, model lung, Număr de chei: 14****Date comandă**

Numărul de comandă	614610 14
GTIN	4062406220815
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. **Capăt inelar adânc cotit.**

**Standard:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

**Livrare:**

Câte 1 cheie combinată Cod 614600 / 614200 / 614900: Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

**Notă:**

**HT-Drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **HT-Drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

**Descriere tehnică**

Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de chei	14
Poziție inel	10 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Inel cotit adânc	da
Modele lungi	da
Tip produs	Cheie reglabilă

## Accesorii

Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 17 mm	614600 17
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 15 mm	614600 15
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 20 mm	614600 20
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 16 mm	614600 16
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 22 mm	614600 22
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 10 mm	614600 10
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 24 mm	614600 24
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 19 mm	614600 19
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 14 mm	614600 14
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 21 mm	614600 21
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 18 mm	614600 18
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 11 mm	614600 11
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 13 mm	614600 13
Chei combinate, model lung Deschiderea cheii 12 mm	614600 12