

Garant**Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 24X26mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615600 24X26
GTIN	4062406221041
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capete inelare cu profil **HT-drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Notă:

HT-Drive – profil deosebit de precis.

Avantaj

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

Descriere tehnică

Deschiderea cheii D_2	26 mm
\varnothing maxim inel D_2 max	40 mm
Lungime cheie L	330 mm
\varnothing maxim inel D_1 max	36 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric

Deschiderea cheii ₁	24 mm
Poziție inel	75 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Inel cotit adânc	da
Inel deschis	nu
Tip produs	Cheie reglabilă