

Garant**Lamă de retezare Heavy Duty, neutru, Înălțimea lamei h5 / lățime de canelare w: 100/8,0Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	273558 100/8,0L
GTIN	4062406221140
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

De la o înălțime de 100 mm a lamei, cu patru locuri pentru plăcuțe.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273984 – 274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

Înălțimea lamei h ₅	100 mm
Pentru Ø maxim al piesei	1000 mm
Lățime de canelare w	8 mm
Lungimea totală L	760 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

