

Garant**Filiere Filet pe stânga, M-LH: M30****Date comandă**

Numărul de comandă	140620 M30
GTIN	4062406221829
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Direcție de tăiere: pe stânga

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 3,5 mm

Ø exterior: 65 mm

Înălțime: 25 mm

Descriere tehnică

Ø exterior	65 mm
Pasul filetului	3,5 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Înălțime	25 mm
Dimensiunea filetului	M30

Tip de filet	M-LH
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe stânga
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		