

**Garant**
**Filiere HSS-E, MF: 11X0,5**

**Date comandă**

Numărul de comandă	141055 11X0,5
GTIN	4062406223403
Clasa articolului	11K

**Descriere**
**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

**Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat**, unghi de așchiere cca. 15°. **Pentru oțeluri foarte rezistente și inoxidabile.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,5 mm

Ø exterior: 30 mm

Înălțime: 11 mm

**Descriere tehnică**

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Înălțime	11 mm
Pasul filetului	0,5 mm
Ø exterior	30 mm
Dimensiunea filetului	M11×0,5

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		