

Garant**Filiere HSS-E, MF: 15X1****Date comandă**

Numărul de comandă	141055 15X1
GTIN	4062406223557
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat, unghi de așchiere cca. 15°. **Pentru oțeluri foarte rezistente și inoxidabile.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1 mm

Ø exterior: 38 mm

Înălțime: 11 mm

Descriere tehnică

Ø exterior	38 mm
Pasul filetului	1 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Înălțime	11 mm
Dimensiunea filetului	M15×1

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		